


# SKIMMER A600

BY  
WELTICO



FR  
EN

Autres langues disponibles sur notre site web :

IT, ALL, ES, PT, NL

## **IMPORTANT**

- Cette notice contient des informations sur l'installation et la mise en service de l'appareil. Il est par conséquent indispensable que l'installateur et l'utilisateur lisent attentivement ces instructions avant de commencer le montage et la mise en marche.
- Il est conseillé de faire installer ce skimmer par un installateur professionnel, conformément aux normes en vigueur.
- Il est impératif de changer dans les délais les plus brefs tout élément ou ensemble d'éléments détériorés. N'utiliser que des pièces agréées par le fournisseur / installateur.
- Ce produit est conforme aux normes NF EN 13451-1 et NF EN 13451-3.




Équipements du bassin

15, rue des Marais  
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU  
FRANCE  
Tel : +33 2 40 59 95 35  
Fax : +33 2 40 59 94 91  
www.weltico.com  
technique.acis@acis-france.com

# NOTICE DE MONTAGE SKIMMER A600 DESIGN

## SKIMMER

- Option régulateur de niveau 64237



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

VERSIONS : BETON/ COQUE/ LINER  
PANNEAU / LINER

- Fabriqué en ABS blanc ou couleur WELTICO
- Fabrication française
- Sorties verticales Ø50 mm ou 1"1/2 ou 2" plus une sortie horizontale Ø50mm
- Trop plein Ø50 mm
- Obturateur de réglage
- Volet flottant silencieux
- Traîté contre les UV
- Débit 7m³/h pour les sorties Ø50mm et 1"1/2, 12m³/h pour la sortie 2".

## À LA RÉCEPTION DU MATÉRIEL


Vous devez avoir reçu un ensemble de 2 colis :

- Un colis contenant la meurtrière et ses accessoires.
- Un colis contenant la partie SKIMMER et ses accessoires.

## OUTILS A PREVOIR :



- tournevis,
- clé plate,
- niveau,
- cutter.

## LISTE DES PIÈCES



| No.<br>ARTICLE | REF    | DESCRIPTION                    | BETON<br>LINER/<br>COQUE<br>Quantité | PANNEAU<br>LINER<br>Quantité |
|----------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1              | 62341  | BARRIERE COMPLETE              | 1                                    | 1                            |
| 2              | 80222  | TELESCOPE Skimmer              | 1                                    | 1                            |
| 3              | 80176  | COUVERCLE Skimmer              | 1                                    | 1                            |
| 4              | 62461  | ARRET BARRIERE Skimmer 2008    | 2                                    | 2                            |
| 5              | 62513  | PANIER STANDARD                | 1                                    | 1                            |
| 6              | 60284  | OBTURATEUR DE FOND Skimmer     | 1                                    | 1                            |
| 7              | 60469  | VIS INOX A2 DIN 7982 N°12X25,4 | 1                                    | 1                            |
| 8              | 60392  | BOUCHON A TETE CARREE          | 1                                    | 1                            |
| 9              | 64327  | A600 CONTRE BRIDE              | 1                                    | 1                            |
| 10             | 64329  | JOINT A600                     | 2                                    | 2                            |
| 11             | 64140  | SACHET DE VIS A600/A800        | 1                                    | 1                            |
| 12             | 64141  | SACHET DE VIS PANNEAU A600     | 0                                    | 1                            |
| 14             | 64328E | CACHE VIS A600 ELEGANCE        | 1                                    | 1                            |

## DIMENSIONS




### Sortie verticale :

- BSP 2" extérieur fileté
- BSP 1 1/2" intérieur taraudé
- Ø50mm intérieur (à ouvrir si besoin).

## 1.COLLAGE


SURFACE DE COLLAGE  
ÉCUMEUR



APPLIQUEZ UN  
CORDON DE COLLE  
CONTINU SUIVANT  
LES POINTILLES




SURFACE DE COLLAGE  
MEURTRIÈRE



ATTENTION : une fois les 2  
parties (préalablement encollées)  
en contact, il est pratiquement  
impossible de les séparer au bout  
de quelques minutes.

## 2.ASSEMBLAGE




**A-** Emboîter la partie 1 dans la meurtrière.

**B-** Faire glisser les pinceaux.

**C-** VERIFICATION : s'assurer du contact sur le tout le contour de la jonction.


### 3.A ASSEMBLAGE PANNEAU

### 3.A PANEL ASSEMBLY




a). Boulonner le skimmer sur le panneau à l'aide des vis fournies.

a). Bolt the skimmer on the panel using the screws provided.




b). Une fois le skimmer en place, mettre le bloc de scellement dans la meurtrière avant le coulage du béton ferrailé par-dessus.


b). Once the skimmer is in place, put the reinforcement in the mouth before casting reinforced concrete on top.




### 3.B ASSEMBLAGE BETON CONCRETE ASSEMBLY



### 3.C ASSEMBLAGE COQUE SHELL ASSEMBLY



### POUR LE COULAGE FOR POURING



**NOTA** : lors du scellement du skimmer, le bloc de scellement doit impérativement rester en place jusqu'à séchage complet du béton.

**NOTE**: when sealing the skimmer, the sealing block must remain in place until the concrete is completely dry.

#### Préconisations pour le scellement :

- 30mm de béton minimum
- Fer à Béton de Ø12mm\*
- \* Veillez à suffisamment dimensionner le ferrailage au-dessus de la meurtrière pour éviter tout désagrément esthétique.

#### Préconisation remblais / coulage :

1. Caler le dessous du boîtier du skimmer avant le coulage.
2. Contrôler le niveau du boîtier lors du coulage et du remblaiement ;



3. Effectuer le remblaiement avec du gravier 2/4 ou 4/6 autour du skimmer.

#### Recommendations for sealing:

- Minimum 30 mm of concrete
- Reinforcing bar of Ø12 mm\*
- \* Make sure to size the reinforcement above the mouth to avoid any aesthetic inconvenience.



#### Backfill/casting recommendation:

1. Chock the bottom of the skimmer control unit before casting.
2. Check the level of the control unit during casting and backfilling;



3. Carry out backfilling with 2/4 or 4/6 gravel around the skimmer.

## DIMENSIONS




.....> Horizontal outlet: Ø50mm inside (to be opened if necessary).




Vertical outlet:

- External threaded BSP 2"
- Internal tapped BSP 1"1/2
- Ø50mm inside (to be opened if necessary).

## 1. BONDING



## 2. ASSEMBLY



**A-** Fit part 1 in the mouth.


**B-** Slide the clamps.

**C-** VERIFICATION: Ensure contact all around the junction.

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## SKIMMER A600 DESIGN

- Level regulator option 64237



### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

VERSIONS: CONCRETE /SHELL/ LINER  
PANEL/LINER

- Manufactured in white ABS or WELTICO color
- Made in France
- Vertical  $\varnothing 50$  mm or 1"1/2 or 2" outlets plus a horizontal  $\varnothing 50$ mm outlet
- Overflow  $\varnothing 50$  mm
- Adjustment shutter
- Silent floating shutter
- UV treated
- Flow 7m<sup>3</sup>/h for the  $\varnothing 50$ mm and 1"1/2 outlets, 12m<sup>3</sup>/h for the 2" outlet.


### UPON RECEIPT OF THE EQUIPMENT

You should have received a set of 2 packages:

- One package containing the mouth and its accessories.
- One package containing the SKIMMER part and its accessories.

### TOOLS NEEDED:


- Screwdriver,
- Open end spanner,
- Level indicator,
- Cutter.



| ITEM no. | REF    | DESCRIPTION                    | LINER<br>SHELL/<br>CONCRETE<br>Quantity | LINER<br>PANEL<br>Quantity |
|----------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 62341  | COMPLETE BARRIER               | 1                                       | 1                          |
| 2        | 80222  | Skimmer TELESCOPE              | 1                                       | 1                          |
| 3        | 80176  | Skimmer COVER                  | 1                                       | 1                          |
| 4        | 62461  | Skimmer 2008 BARRIER STOP      | 2                                       | 2                          |
| 5        | 62513  | STANDARD BASKET                | 1                                       | 1                          |
| 6        | 60284  | Skimmer BOTTOM SHUTTER         | 1                                       | 1                          |
| 7        | 60469  | VIS INOX A2 DIN 7982 N°12X25,4 | 1                                       | 1                          |
| 8        | 60392  | SQUARE-HEAD PLUG               | 1                                       | 1                          |
| 9        | 64327  | A600 COUNTER FLANGE            | 1                                       | 1                          |
| 10       | 64329  | GASKET A600                    | 2                                       | 2                          |
| 11       | 64140  | BAG OF SCREWS A600/A800        | 1                                       | 1                          |
| 12       | 64141  | BAG OF PANEL SCREWS A600       | 0                                       | 1                          |
| 13       | 64328D | A600 DESIGN SCREW COVERS       | 1                                       | 1                          |

# SKIMMER A600

BY  
WELTICO



FR  
EN

Other languages available on our website:

IT, DE, ES, PT, NL

**IMPORTANT**

- These instructions contain information on the installation and commissioning of the appliance. As a result, it is essential that the installer and the user read these instructions carefully before starting installation and starting up.
- It is recommended that a professional installer be asked to install this skimmer in accordance with the current standards.
- It is mandatory to change, as soon as possible, any part or set of parts that may be damaged. Only use parts authorized by the supplier/installer
- This product complies with the standards NF EN 13451-1 and NF EN 13451-3.



Pool equipment

15, rue des Marais  
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU  
FRANCE  
Tel: +33 2 40 59 95 35  
Fax: +33 2 40 59 94 91  
[www.weltico.com](http://www.weltico.com)  
[technique.acis@acis-france.com](mailto:technique.acis@acis-france.com)